


例1：分岐方式

接続容量：299



配管サイズの選定


記号	選定要領	配管サイズ		PCB003Z292 の選定表
		ガス管	液管	
A	A < 90の場合 A ≥ 90の場合	φ22.22 φ25.4	φ9.52 φ12.7	表1と表2
B	下流の室内機容量合計 (56+45+28) = 129	φ15.88	φ9.52	表3
C	下流の室内機容量合計 (45+28) = 73	φ15.88	φ9.52	表3
D	下流の室内機容量合計 (80+90) = 170	φ15.88	φ9.52	表3
a	室内機配管サイズ (80)	φ15.88	φ9.52	表4
b	室内機配管サイズ (90)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内機配管サイズ (56)	φ12.7	φ6.35	表4
d	室内機配管サイズ (45)	φ12.7	φ6.35	表4
e	室内機配管サイズ (28)	φ9.52	φ6.35	表4

分岐管セットの選定 (PCB003Z292の表5より)

記号	選定要領	分岐管セット
分岐管1	下流の室内機の容量合計 (80+90+56+45+28) = 299	DIS-180-1G
分岐管2	下流の室内機容量合計 (56+45+28) = 129	DIS-22-1G
分岐管3	下流の室内機容量合計 (45+28) = 73	DIS-22-1G

例2：ヘッドー方式

接続容量：272



配管サイズの選定

記号	選定要領	配管サイズ		PCB003Z292 の選定表
		ガス管	液管	
A	A < 90の場合 A ≥ 90の場合	φ19.05 φ22.22	φ9.52 φ12.7	表1と表2
a	室内機配管サイズ (71)	φ15.88	φ9.52	表4
b	室内機配管サイズ (90)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内機配管サイズ (45)	φ12.7	φ6.35	表4
d	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
e	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
f	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4

ヘッドーセットの選定 (PCB003Z292の表6より)

記号	選定要領	ヘッドーセット
ヘッドー1	下流の室内機の容量合計 (71+90+45+22+22+22) = 272	HEAD6-180-1G

適用機種	LXシリーズ
形式	FDC
発行者	千賀
図番	PCB003Z291
名称	配管選定例1
訂	1/1