



記号	内	容
A	冷媒ガス側付配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 4ヶ所
E	アソカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口	φ22.22 (3/8付)

注(1) 四面障壁は不可です。

- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下につけています。
- (7) 冷媒ガス配管は付属のφ22.22接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
- (8) ※はφ22.22接続用付属配管接続位置を示します。




据付最小スペース



		(単位:mm)			
①	寸法	規格例	I	II	III
	L1	開放	開放	開放	1500(500) ^(*)
	L2		300	5	開放
	L3		150	300	150
	L4		250(15) ^(*)	250(5) ^(*)	250(5) ^(*)

※1 () 内の数値はフレックスフローアダプタを使用した場合の値です。

※2 () の寸法で据付時は、圧縮線の交換作業時にユニット移動等で割面(1/4 寸法)に250mmのススペースを確保してください。



適用機種
AUCVRP2803HB, AUCVRSP2803HB

形式 AICV

発行者	名称
	室外機外形図(OUTLINE)

121221
千賀
番
PCD000Z545
訂
葉別
1