



記号	名称
MC	電動機（圧縮機用）
FME	電動機（蒸発器用）
FMC	電動機（凝縮器用）
52C	電磁接触器（圧縮機用）
OLR	過負荷保護器
X1	補助継電器
THM1.2	サーミスタ（庫内用、除霜用）
63H	高圧遮断装置
TB1	端子台
CI.2	コンデンサ
PCN	コネクター
CN	コネクター
63H1	ファンコントロールスイッチ
20A	電磁弁（液インジェクション用）
26TL	過熱防止サーモスタット
NK	ノイズキラー
TR	トランス
DRH	ドレンヒーター
TF	温度ヒューズ
21	四方弁コイル

注記

1. 室内・室外ユニットに接続される接続コードは、付属品（長さ10m）となっております。
2. 本機の配線は、ハウジングコネクターでの差込み式の配線ですので、必ず根元まで挿入してください。
3. アース線は室内・室外ユニットアース端子に必ず取付けてください。
4. 本機の使用に関しては、酸・アルカリ等の薬品、揮発性、燃発性の薬品や血清・ワクチン等の医薬品などを貯蔵する目的で使用しないでください。



適用機種	PUA11L7
形式	PUA
発行者	小林
名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
図番	110128LRK000Z025
記号	1/1