






据付最小スペース



記号	内 容
A	冷媒ガス側付属配管接続口 φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 4ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口 φ19.05 (ろう付)

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニツトは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニツト上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニツト高さ以下と してください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。
 (7) 冷媒ガス配管は付属のφ19.05接続用配管を使用し
 現地配管と接続してください。
 (8) ※はφ19.05接続用付属配管接続位置を示します。




(単位: mm)

寸法	据付例 I	II	III
L1	開放	開放	1500 (500)*1
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	250 (5)*2	250 (5)*2	250 (5)*2

※1 () 内の数値はフレックスフローアダプタを使用した場合の値です。

※2 () の寸法で据付時は、圧縮機の変換作業時にユニツト移動等で側面 (L4 寸法) に250mmのスペースを確保してください。



適用機種	AUCVP2243DCBK AUCVSP2243DCBK
形 式	AUCV
発行者	名 称 室外機外形図 (OUTLINE)
千 賀	110420
PCZ000Z075	図 符 業 別 1/1