





記号	名称
MC	電動機(圧縮機用)
FME	電動機(蒸発器用)
FMC	電動機(凝縮器用)
52C	電磁接触器(圧縮機用)
OLR	過負荷保護器
X1	補助継電器
THM1, 2	サーミスタ(庫内用、除霜用)
63H	高圧遮断装置
TB1	端子台
C1, 2	コンデンサー
PCN	コネクター
CN	コネクター
63H1	ファンコントロールスイッチ
20A	電磁弁(液インジェクション用)
26TL	過熱防止サーモスタット
NK	ノイズキラー
TR	トランス
DRH	ドレンヒーター
TF	温度ヒューズ
21	四方弁コイル

注記

1. 室内・室外ユニットに接続される接続コードは、付属品(長さ10m)となっております。
2. 本機の配線は、ハウジングコネクタでの差込み式の配線ですので、必ず根元まで挿入してください。
3. アース線は室内・室外ユニットアース端子に必ず取付てください。
4. 本機の使用に関しては、酸・アルカリ等の薬品、揮発性、爆発性の薬品や血清・ワクチン等の医薬品などを貯蔵する目的で使用しないでください。



適用機種	PUA08H8, 08L8, 11L8
形式	PUA
発行者	名称 電気回路図(WIRING DIAGRAM)
坪野	図番
130111	LRK000Z041
	1/1