


例1：分岐方式

接続容量：386



配管サイズの選定


記号	選定要領	配管サイズ		PCB003Z630 の選定表
		ガス管	液管	
A	A ≤ 90mの場合 A > 90mの場合	φ25.4 φ25.4	φ12.7 φ12.7	表1と表2
B	下流の室内機容量合計 (56+140+140) = 336	φ19.05	φ12.7	表3
C	下流の室内機容量合計 (140+140) = 280	φ19.05	φ12.7	表3
D	下流の室内機容量合計 (22+28) = 50	φ12.7	φ9.52	表3
a	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
b	室内機配管サイズ (28)	φ9.52	φ6.35	表4
c	室内機配管サイズ (56)	φ12.7	φ6.35	表4
d	室内機配管サイズ (140)	φ15.88	φ9.52	表4
e	室内機配管サイズ (140)	φ15.88	φ9.52	表4

分岐管セットの選定 (PCB003Z630の表6より)

記号	選定要領	分岐管セット
分岐管1	下流の室内機容量合計 (22+28+56+140+140) = 386	DIS-371-1G
分岐管2	下流の室内機容量合計 (56+140+140) = 336	DIS-180-1G
分岐管3	下流の室内機容量合計 (140+140) = 280	DIS-180-1G
分岐管4	下流の室内機容量合計 (22+28) = 50	DIS-22-1G

例2：ヘッダー方式

接続容量：285



配管サイズの選定

記号	選定要領	配管サイズ		PCB003Z630 の選定表
		ガス管	液管	
A	A ≤ 90mの場合 A > 90mの場合	φ22.22 φ25.4	φ9.52 φ12.7	表1と表2
a	室内機配管サイズ (112)	φ15.88	φ9.52	表4
b	室内機配管サイズ (71)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内機配管サイズ (36)	φ12.7	φ6.35	表4
d	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
e	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
f	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4

ヘッダーセットの選定 (PCB003Z630の表7より)

記号	選定要領	ヘッダーセット
ヘッダー1	下流の室内機容量合計 (112+71+36+22+22+22) = 285	HEAD6-180-1G

適用機種 LX4高効率機シリーズ			
形式	FDC		④
発行者	名称 配管選定例1		
大林	図番	訂 符	変 別
130725	PCB003Z673	1	2