



- 高血圧  
給気側  
低血圧
- 高血圧  
排気側  
低血圧
- Ss
- Se

|         |     |                      |         |
|---------|-----|----------------------|---------|
| SW5-1   | ON  | 運転入力                 | ↑ 反転 无効 |
|         | OFF | ↑ 運転停止               | ↑ 運転停止  |
| SW5-2   | ON  | 設定温度+3℃              |         |
|         | OFF | 通常                   |         |
| SW5-3   | ON  | フィルタサイン無             |         |
|         | OFF | フィルタサイン有             |         |
| SW6     | ON  | ヒューズ供給切換             |         |
| J3      | ON  | ファンOFF時ファン制御         |         |
| J4      | ON  | フィルタサイン              |         |
| J5      | ON  | 運転許可禁止切換             |         |
| J6      | ON  | 膨張弁開度切換              |         |
| J7      | ON  | 形式切換                 |         |
| Tr 1    | ON  | トランス                 |         |
| Va 1    | ON  | ボイラ                  |         |
| LED-R   | ON  | 表示灯 (赤一点検表示)         |         |
| LED-G   | ON  | 表示灯 (緑-マイコン正常表示)     |         |
| F       | ON  | ヒューズ                 |         |
| TB      | ON  | 端子台 (O印)             |         |
| ◀ 印     | ON  | ファスト端子               |         |
| ■ 印     | ON  | 閉鎖接続                 |         |
| □ 印     | ON  | コネクタ (ロ印)            |         |
| ST1 ~ 6 | ON  | 温度センサー               |         |
| H1      | ON  | 混合気体供給 (一現地手配: 200V) |         |

適用機種  
GAFP500, 750, 1000DRD5

|                     |                                          |                                                                                       |                     |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 形式<br>GAF           |                                          |  |                     |
| 発行者<br>北川<br>02 130 | 名称<br>室内機配線図(WIRING)<br>図番<br>PCH000Z248 |                                                                                       | 訂 符<br>業 別<br>1 / 1 |