






(3) MIC150A [室内ユニット]



水・冷媒配管接続位置(配管底面抜きの場合)



断面A-A(水・冷媒・電気接続穴位置)



水・冷媒配管接続穴位置(配管後面抜きの場合)

- 注(1) 本機と基礎面には防振パッドを御使用ください。
 (2) サービススペースは前面1000mm, 左右側面, 後面500mm確保してください。
 (3) 基礎ボルトは※印位置4ヶ所を使用してください。
 ・架台上に設置する場合のMICと架台の締付ボルトはM10×4本以上
 ・スラブ床面に設置する場合の基礎ボルトはM12×4本以上
 (4) 工場出荷時は本体はA, Bユニットに分割されています。
 両ユニットの結合は現地工事となります。
 (5) 配管, 配線の取出しは, 底面又は後面何れも可能です。但し, 後面取出しの場合は外板の穴あけは現地工事となります。
 (6) 排水接続口はモジュールごとに1ヶ, 合計4ヶ所ありますので必ず全て配管施工してください。

- 注(1) 横方向の穴あけ位置は断面A-Aと同じです。
 (2) 上記の他, 電線取入用穴も適宜設けてください。

記号	名 称	寸 法	記号	名 称	寸 法
1	冷 水 入 口	PT1 $\frac{1}{2}$ ×ネジ(40A)	6	排 水 口 (底 面 抜)	PS1×ネジ(25A)
2	冷 水 出 口	PT1 $\frac{1}{2}$ ×ネジ(40A)	7	排 水 口 (後 面 抜)	PT1 $\frac{1}{2}$ ×ネジ(15A)
3	給 水 口	PT $\frac{3}{4}$ ×ネジ(20A)	8	電線取入口(内外渡り配線用)	φ40(穴径)
4	冷 媒 配 管 接 続 口 (液 側)	φ15.88(ロー付)	9	電 線 取 入 口 (電 源 用)	φ60(穴径)
5	冷 媒 配 管 接 続 口 (ガ ス 側)	φ25.4(ロー付)			