




記号一覧

記号	名称
AVR1	定電圧電源 (DC5V)
AVR3	定電圧電源 (DC24V)
BAL1~4	安定器
CF1, 2	ファンモータ用コンデンサ
CnA~Z	コネクタ
F1, 2	ヒューズ (F1=15A, F2=5A)
FM1, 2	ファンモータ
GL1	運転表示灯
LS	パネルスイッチ
DL1	ランプ点検表示灯
OS	オゾンセンサ
RL1	オゾン点検表示灯
S1	運転スイッチ
SA	サージアブソーバ
Sh	継電器
T1	24時間タイマ
T2, 3	タイマ (10分)
T4	タイマ (24時間)
TB	端子台
UG1~4	グローランプ
UV1~4	短波長殺菌ランプ (25W)
49F1, 2	オーバーカレントリレー
52X1~7	補助リレー
52X9	補助リレー (オゾン濃度)
52X10	補助リレー (オゾンセンサ断線)

リモコンボックス内記号一覧

記号	名称
FH	積算時間計
GL2	運転表示灯
DL2	ランプ点検表示灯
RL2	オゾン点検表示灯
S2	運転スイッチ
AVR2	定電圧電源 (DC24V)
52X8	補助リレー (DC24V)

- 記号1. ----- 線は接地接続線を示します。
 2. ----- 内は制御箱外を示します。
 3. ----- 内はリモコンボックス部分を示します。
 4. 本図は製品出荷時の状態を示します。
 運転時には50Hz, 60Hz地区に合わせてCnAとCnB, Cを接続してください。
 5. CnJのコネクタは通常は接続しないでください。
 OS (オゾンセンサ) の動作に関係なくUV (短波長殺菌ランプ) を点灯させる場合はCnJを接続してください。
 6. リモコンボックスを接続する場合はジャンパ線J1を取り外してください。

訂符 MARK		訂番 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 配線図 WIRING DIAGRAM	図種 番 DWG. NO.	品別 SUFFIX	訂入符 REV. MARK	薬別 標準配布 ST. DISTR.	特別配布先
認可 APPT. 堀 佐 松本					尺度 SCALE 形式 MODEL VE3002		親部番 NEXT ASSY		1	
校閲 CHKD 堀 佐 松本					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		2	
製図 DRAWN 堀 佐 松本					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		3	
07.3.21					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		4	
					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		5	
					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		6	
					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		7	
					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		8	
					図種 番 DWG. NO. ZXAA000Z368		品別 SUFFIX		9	