



記号一覧

記号	名称
AVR1	定電圧電源 (DC5V)
AVR2	定電圧電源 (DC24V)
BAL	安定器
CF	FM用コンデンサ
CnA~J	コネクタ
F	ヒューズ (5A)
FM	送風用電動機
LS	パネルスイッチ
OS	オゾンセンサ
RL	点検ランプ (赤)
S	運転スイッチ
SA	サージアブソーバ
Sh 7~14	開閉接点
T1	24時間タイマ
T2	タイマ (10分)
T3	タイマ (24時間)
TB L1/L2, L2/2	端子台 (7極)
UG	グローランプ
UV	短波長殺菌ランプ (25W)
49F	オーバークレントリレー
52X1	補助リレー (保護)
52X2	補助リレー (オゾン濃度)
52X3	補助リレー (扇風)

- 記事1. ----- 線は現地接続配線を示します。
2. □□□ 内は制御箱外を示します。
3. 本図は製品出荷時の状態を示します。
 運転時には50Hz, 60Hz地区に合わせてCnAとCnB, Cを接続してください。
4. CnFのコネクタは通常は接続しないでください。
 OS (オゾンセンサ) の動作に関係なくUV (短波長殺菌ランプ) を
 点灯させる場合はCnFを接続してください。

訂符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	親 部 番 NEXT ASSY	業 別 標 準 配 布 ST. DISTR.
認 可 APPD		検 図 CHKD	製 図 DRAWN	名 称 NAME	配 線 図 WIRING DIAGRAM	1: 1	VE603		AUT
千 葉		千 葉	07.3.21	図 種 図 番 DWG NO.	Z XAA000Z367			品 別 標 準 配 布 ST. DISTR.	1/1 XA